

NEW



※カセットボンベは別売です。



日本用内燃機協会
3次排出ガス自主規制
適合エンジン搭載



グリーン購入法
災害備蓄用品適合商品

カセットボンベ式インバータ発電機

EF900iSGB 2

カセットボンベの手軽さに、利便性をさらに高める新機能を追加



NEW 定格出力アップと並列運転機能を追加
定格出力を従来の850VAから900VAに向上。さらに、アクセサリ(別売)の並列運転ケーブルで2台の「EF900iSGB2」をつなぎ並列運転機能により最大1,800VAを供給可能とし、家庭などの非常用電源としての利便性を高めました。
※並列運転時に1台の発電機から取り出せる最大出力は1,500VAです。

アクセサリ(別売) 並列運転ケーブル
メーカー希望小売価格
税込 **16,500円** (税抜 15,000円)
JANコード: 4997789-000474

簡単な燃料補給と、長期保存に最適なカセットボンベを採用
燃料補給は指定カセットボンベ(イワタニカセットガス*)をソケットにセットするだけ。ガス燃料なので本体及び燃料保管も容易です。



※写真はカセットボンベをセットした状態です。

精密機械にも対応する良質な電気を供給
コンピュータ内蔵製品やマイコン制御機器をはじめ、調理家電や電動工具類まで幅広い用途に対応します。
※ご使用前には使用機器の消費電力をご確認ください。

持ち運びや保管に優れた小型・軽量設計
小型・軽量設計により保管場所を取らず、持ち運びも容易です。また、全体を樹脂カバーで覆うことで騒音も抑えています。

カセットボンベ発電機を安全にお使いいただくために。

- 排気ガス中毒のおそれあり、排気ガスに毒性の強い一酸化炭素が多く含まれています。屋内、倉庫、車内、井戸、トンネル、タンク内など換気の悪い場所では使用しないでください。
- 火災のおそれあり、カセットボンベの取付け、取外しはエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。



仕様諸元		
形 式	多極回転磁界形	
定格周波数	50Hz/60Hz(切替式)	
交流出力	定格出力	0.9kVA
	定格電圧	100V
直流	定格電圧	12V
	定格電流	8.3A
燃料容量	500g(イワタニカセットガス2缶*)	
定格連続運転時間	約 1 時間	
エンジンオイル容量	0.4L	
騒音値レベルdB/LwA 3/4 負荷 ^{※2}	91	
全長 × 全幅 × 全高	400mm×330mm×390mm	
乾燥質量	22kg	
<small>※1:イワタニカセットガス(パワーゴールド、ジュニアを除く)指定です。 ※2:ISO3744に準ずる試験環境での音響パワーレベル。 ●使用可能外気温は10℃~40℃です。</small>		
メーカー希望小売価格	税込 157,300円 (税抜 143,000円)	
<small>JANコード: 4997789-090093 ●メーカー希望小売価格には消費税(10%)が含まれています。●価格はメーカー希望小売価格です。詳しくは販売店にお問い合わせください。●本仕様は予告なく変更する場合があります。●写真は、外観が実際の製品と異なる場合があります。</small>		

■製品に関するお問い合わせは...

ヤマハ発動機株式会社 カスタマー コミュニケーション センター
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500 ☎ 0120-090-819
受付時間 月曜~金曜(祝日、弊社所定の休日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

ヤマハ発電機のさらに詳しい情報は...
<https://www.yamaha-motor.co.jp/generator/>



●使用前の点検と使用後の整備を忘れずに。●屋内配線と絶対に接続しないでください。●使用后、停止直後のマフラーやマフラー周辺のカバーにはふれないようにしましょう。●建物及びその他の設備から1m以上離して使用ください。●精密機器への使用に際しましては、エンジンノイズの影響の無い距離及び他の電気製品との干渉が無い事を確認のうえご使用ください。●医療機器への使用に際しましては、医療機器メーカー・医師・病院等に事前に確認のうえご使用ください。

ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社
〒436-0084 静岡県掛川市逆川242-2

取扱説明書をよくお読みの上お使いください。

2020年4月1日現在 この印刷物を無断転載、無断使用する事はお断りいたします。

2004-20J-111211