







Aから見る




注意事項

1. ドレン配管はPCV管VP-25を使用してください。ドレン配管において、室内ユニットと直角取出しの場合、付属のパイプVP-25、めす形をご利用ください。
2. 吊りボルトはM10またはW3/8ねじを使用してください。
現地手配
3. 本図では天井開口穴を890×890で図示しておりますが、860×860～910×910までを据付可能範囲としております。
4. ドレンアップメカ・ドレンセンサ・ハイカンセンサは室内ユニット内部よりサービスを行います。
5. 別売高性能フィルタ取付時は、天井ふところ高さが378mm以上必要となります。また、別売外気取入ケースメント使用の場合、取付時の天井ふところ高さが448mm以上必要となります。 上図参照
6. 別売加湿器 吊り形取付時は、天井ふところ高さが360mm以上必要となります。
7. 吸込グリルは開閉方向を90°変えることができます。
8. サービス時、電気品箱を取外す事があります。電源線ならびに制御線の接続時は電源に十分な余裕を持たせてください。
9. ※印 (303のところ) 室内ユニット天面と天井スラブ等の間は10～15mmあけてください。



外形寸法：幅460mm×奥行430mm×高さ283mm



加湿器は上図のように別吊方式で取付けます。
施工時に下記注意ください。
① 1 天井を貼る前に必ず吊り下げてください。
② サービス用点検口(500口)を必ず設けてください。

第 3 角 法	単位	尺 度	作成日付
	mm	N T S	99.9
YESJ36 ~J90GK-A			
天井カセット形室内ユニット外形図			
D-ESJ36GKA05			