

Technical drawing of the rear view of a unit. Dimensions are indicated in millimeters (mm): 250 (total width), 220 (width of the upper section), 160 (width of the lower section), 62 (height of the upper section), 75 (height of the lower section), 35 (height of the bottom flange), and 55 (width of the bottom flange). Connection points are labeled: 冷媒配管(液)フレア接続 (Refrigerant pipe (liquid) flare connection) at the top left, ドレン配管 VP-25接続 (Drain pipe VP-25 connection) at the bottom left, 冷媒配管(ガス)フレア接続 (Refrigerant pipe (gas) flare connection) at the bottom right, 給水口 (Water inlet) at the top right, and ドレン水抜穴 (Drain water outlet hole) at the bottom right. A note at the bottom right specifies φ15.88 for the drain water outlet hole. A note at the top right specifies φ9.52 for the refrigerant pipe (liquid) flare connection.

1. ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。ドレン配管において、室内機と直角取出しの場合、付属のパイプ(VP-25、めす形)をご利用ください。
2. 吊りボルトはM10またはW%ねねを使用してください。(現地手配)
3. 本図では天井開口穴を890×890で図示しておりますが、860×860～910×910までを据付可能範囲としております。
4. ドレンアップメカ・ドレンセンサー・ハイガンセンサーは室内機内部よりサービスを行ないます。
5. 別売高性能フィルターが取り付けられた、天井ふところ高さが368mm以上必要となります。また、別売外気取入ケーシングメント使用の場合、取付時の天井ふところ高さが438mm以上必要となります。(上図参照)
6. 別売加蓋型(別吊り形)取付時は、天井ふところ高さが360mm以上必要となります。
7. 吸込グリルは開閉方向を90°変えることができます。
8. サービスタ時、電気品箱を取外す事があります。電源線ならびに制御線の接続時は電源に十分な余裕を持たせてください。

※. 印刷(298のところに)室内機天面と天井スラブ等の間は10～15mmあけてください。



外形寸法：幅460mm×奥行430mm×高さ283mm

吸込ダクト
φ100(グラスフレックスダクト)

室内機

液管

ガス管

吹出ダクト
φ100(グラスフレックスダクト)

加濕器

サービスマン用
点検口
(500)

430

500

加濕器は上図のように別吊方式で取付けます。

施工時に下記注意ください。

- ①天井を貼る前に必ず吊り下げてください。
- ②サービスマン用点検口(500)を必ず設けてください。

第 3 角 法	单 位	尺 度	作 成 日 付
	mm	NTS	95.1

YEJ45~90GK-A
(YE40~80GK-A)

天井カセツト形室内ユニット外形図

ヤマハ発動機株式会社

D-EJ45GKA01