

電気品箱引下げ時







圖 1




正面图







吊り金具外側取付



室内ユニット周囲必要空間



天井



吊上時の作業性と安全性を考慮して片側の側面と壁との間は、
できただけ開けてください。配管、配線、メンテナンスは下面
及び右側面となっておりまして上記スペースを確保してください。
さい。

主 意 事 項

2. ドレン配管はPVC管VP20を使用してください。

3. アンカーボルトはM10または、W3/8ネジを使用してください。

①ドレン配管接続口 (内径φ26)

③冷媒配管フレア接続〈ガス〉

④冷媒配管フレア接続〈液〉

⑤冷媒配管後取出し用ノックアウト穴

⑥ 上取出し用ノックアウト穴

⑧電線取出し用ノックアウト穴

⑨配管取出し用壁穴

⑩冷媒配管取出し用天井穴

⑪ アドレス設定基
⑫ 菅原田操子ム

⑬リモコン・伝送線用端子台

变化寸法

形 番	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	冷媒配管	
												液管	ガス管
J90(80)形	1280	1163	1260	1310	1190	59.5	15	386	427	187	193	φ9.52	φ15.88
J112(100)形													
J140(160(125-140)形	1580	1460	1560	1605	1490	60	12.5	688	729	182	190	φ12.70	φ19.05

(注4参照)

YEJ90~160T-A
(YE80~140T-A)

天吊形室内ユニット外形図

ヤマハ発動機株式会社

D-EJ90TA01