

Technical drawing of a wall-mounted unit. Dimensions are indicated in millimeters: 45 (height of top section), 65 (height of middle section), 175 (height of bottom section), 368 (width of top section), and 65 (width of middle section). The unit features a circular component on the left side and a rectangular component on the right side. A label points to the rectangular component with the text: 別売高性能フィルター (Separate high-performance filter).

Technical drawing showing the front view of a unit with dimensions and connection labels:

- Dimensions: 250, 220, 160, 62, 75, 35, 55.
- Labels:
 - 冷媒配管(液)フレア接続 (Refrigerant pipe (liquid) flare connection)
 - φ9.52
 - ドレン配管 (Drain pipe)
 - VP-25接続 (VP-25 connection)
 - 給水口 (Water inlet)
 - ドレン水抜穴 (Drain water outlet hole)
 - 冷媒配管(ガス)フレア接続 (Refrigerant pipe (gas) flare connection)
 - φ15.88

1. ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。ドレン配管において、室内機と直角取出しの場合、付属のパイプ(VP-25、めす形)をご利用ください。

2. 吊りボルトはM10またはW^φねじを使用してください。
(現地手配)

3. 本図では天井開口穴を890×890で図示しておりますが、860×860～910×910までを据付可能範囲としております。

4. ドレンアップメカ・ドレンセンサー・ハイガンセンサーは室内機内よりサービスを行ないます。




5. 別売高性能フィルター取付時は、天井ふところ高さが368mm以上必要となります。また、別売外気取入ケーシング使用の場合、取付時の天井ふところ高さが438mm以上必要となります。(図参照)

6. 別売加速器(別吊り形)取付時は、天井ふところ高さが360mm以上必要となります。

7. 吸込グリルは開閉方向を90°変えることができます。

8. サービス時、電気品箱を除外する必要があります。電源線ならびに制御線の接続時は電源に十分な余裕を持たせてください。

※、※印(298のところ)室内機天面と天井スラブ等の間は10～15mmあけてください。



外形寸法：幅460mm×奥行430mm×高さ283mm

吸込ダクト
φ100(ガラス flask ジャケット)

室内機

液管
ガス管

吐出ダクト
φ100(ガラス flask ジャケット)

加温器

サービス用点検口
500

460
430

加湿器は上図のように別吊方式で取付けます。
施工時に下記注意ください。
①天井を貼る前に必ず吊り下げてください。
②サービス用点検口(500□)を必ず設けてください。

第 3 角 法	単 位	尺 度	作成日付
	mm	NTS	93.11
ヤマハ発動機株式会社 D-E40GKA02			
天井カセット形室内ユニット外形図 YE40・50・63・71・80GK-A			