








主3. 本図では天井開口穴を890×890で図示しておりますが、天井開口穴860×860から910×910までを据付可能範囲としております。

注4. ドレンアップメカ・ドレンセンサ・ハイカンセンサ
一は、ユニット内部よりサービスを行ないます。

注5.別売空気清浄器、取付時は天井ふところ高さが、360mm以上必要となります。

注6.別売加温器(別吊り形)取付時は天井ふところ高さが360以上必要となります。

注7 YC00FK-Aを室外ユニットYC160Mと接続する場合
300以上の長さがない。また、室内ユニットに同粗のレジュースを使用し、室内ユニットから5m以内で冷媒ガス配管をφ15.88からφ19.05にサイズアップして室外ユニットに接続してください。



加湿器は上図のように別吊方式で取付けます。
この時外気取入口は使えません。

ついでに、下記の通りである。

①天井を貼る前に必ず吊り下げてください。

①天井を貼る前に必ず巾子下りをつけてください。
②サービスポイント検口(500□)を必ず設けてください。

第 3 角 法	単 位	尺 度	作 成 日 付	YE40・63・80FK-A
	mm	NTS	93.1	
天井カセット形室内ユニット外形図				

ヤマハ発動機株式会社

D-E80FKA03