



- 注 1. 化粧パネルは標準パネル、カンタン自動パネルからお選びください。
 2. ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
 3. 吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
 4. サービス時、電気品箱を取外す事があります。電源線並びに制御線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
 5. カンタンコーナーポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
 6. 別売加湿器 (別吊り型)、取付時は天井ふところ高さが、360mm以上必要となります。
 7. 別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルタ取付時の注意
 1) 天井ふところ高さが下表以上必要となります。
 2) 図中の※印部の寸法は、135mm加算されます。
 3) 別売高性能フィルタは、多機能ケースメントと併用となります。
 8. 分ダクト接続時は、十分な断熱を行ってください。
 (露付、露たれの原因になります。)

J36~J90, P56~P90形	400
J112~J160, P112~P160形	440



吸込グリル
 (1.3m/1.8m/2.4m/3.1mの4段階の設定可能)



新鮮外気取入口
 詳細図

但しユニット天面と
 天井スラブ等の間は
 10~15あけてください。

ドレン自然排水口 (兼薬液注入口) バーリング穴
 ドレン抜穴 (兼ドレンポンプ清掃口)

カンタン自動パネルの場合
 応急昇降スイッチ

標準パネルの場合
 (社名表示)

ベーンモータ (1ヶ/コーナ)

①	②	A	B	C	D
J36・J45形	冷媒配管 φ6.35 フレア接続 1/4F	241	258	85	76
J56~J90形	冷媒配管 φ9.52 フレア接続 3/8F	281	298	89	80
P56~P90形	冷媒配管 φ9.52 フレア接続 3/8F	281	298	89	84
J112~J160形	冷媒配管 φ12.7 フレア接続 1/2F	281	298	89	84

第3角法	単位	尺	寸	度	作成日付
	mm	NTS	99.9		

YME・PM-C

天井カセット形 (4方向吹出)
 室内ユニット外形図

D-MEJ36PMC01

ヤマハ発動機株式会社